

Ventilski otok MH2

Številka dela: 197335

FESTO

s hitrovklopnimi ventili.

Tip, ki se opušča. Dostavljiv do 2007

Za konfiguriranje najprej dodajte izdelek v košarico.

Pri tem izdelku lahko glede na konfiguracijo tehnični podatki s podatkovnega lista in ustreznega pribora odstopajo.



Primer predstavitve

Podatkovni list

~ConfIndependentDatasheet

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|--|
| Ventil | 3/2 zaprt monostabilen 3/2 odprt monostabilen |
| Normalni imenski pretok | 100 l/min |
| Pnevmatični delovni priključek | M5 |
| Obratovalni tlak | -0,9 ... 8 bar |
| Elektrische Ansteuerung | Posamezni priključek Multipol |
| Maks. število ventilskih mest | 10 |
| Temperatura okolice | -5 ... 40 °C |
| Širina | 10 mm |
| Vrsta zaščite | IP40 IP65 |
| Imenska velikost | 2 mm |
| Dimenzija rastra | 14 mm |
| Funkcija izpuha | z dušenjem |
| Način vklopa | električni |
| Konstruktivna zgradba | Tlačno razbremenjen sedežni ventil |
| Vrsta krmiljenja | neposredno |
| Konstrukcija ventilskega otoka | Fiksen raster |
| Prikazovalnik položaja vklopa | da, z vtičnico |
| Primeren za vakuum | da |
| Imenska delovna napetost DC | 5 V 24 V 12 V |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 |
| Temperatura medija | -5 ... 40 °C |
| Opomba o materialu | Brez bakra in PTFE |