

# Priključni blok MHP2-PR10-3

Številka dela: 197446

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Največje število ventilskih mest	10
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Način pritrditve priključne plošče	s prehodno izvrtino s klobučasto letvijo
Način pritrditve ventila	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek 1/33	M7
Pnevmatični priključek 3/11	M7
Material priključne plošče	Gnetna aluminijeva zlitina