


Vtično navojni priključek QS-F-G3/8-12

Številka dela: 197487

FESTO

Zunanji navoj z zunanjim šestrobom.
Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2013.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Velikost | Standarden |
| Imenska velikost | 10,3 mm |
| Vrsta tesnila na navojnem zatiču | Tesnilni obroč |
| Konstruktivna zgradba | Princip potisni/povleci |
| Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja | -0,95 ... 16 bar |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 3 |
| Odobritev za živilsko industrijo | FDA |
| Temperatura okolice | 0 ... 150 °C |
| Dovoljenje | Germanischer Lloyd |
| Maks. pritezni moment | 25 Nm |
| Masa izdelka | 38,1 g |
| Pnevmatični priključek 1 | G3/8 |
| Pnevmatični priključek 2 | za cevi z zunanjim premerom 12 mm |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Informacije o materialu ohišja | Med (medenina) kroman in nikljan |
| Informacije o materialu tesnila navoja | FPM |
| Informacije o materialu tesnila cevi | FPM |