

# DUO vijačna cev iz umetne mase PUN-4X0,75-S-1-DUO-BS

Številka dela: 197618

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                            | Vrednost                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Delovna dolžina                       | 1 m                                                                                                                                          |
| Zunanji Ø                             | 4 mm                                                                                                                                         |
| Dolžina bloka                         | 0.468 m                                                                                                                                      |
| Notranji Ø                            | 2.6 mm                                                                                                                                       |
| Premmer navitja                       | 25 mm                                                                                                                                        |
| Število ovojev                        | 45                                                                                                                                           |
| Od temperature odvisen delovni tlak   | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                                                                            |
| Odobritev                             | TÜV                                                                                                                                          |
| Pristojni organ za izdajo certifikata | B 013277 0506 00                                                                                                                             |
| Delovni medij                         | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                                                             |
| Skladnost z LABS                      | VDMA24364-B2-L                                                                                                                               |
| Temperatura okolice                   | -35 °C...60 °C                                                                                                                               |
| Teža izdelka                          | 55 g                                                                                                                                         |
| Pnevmatični priključek                | za zunanji Ø vtičnega priključka 4 mm<br>za notranji Ø vtičnega priključka 3 mm s pokrivno matico<br>za vtični priključek z notranjim Ø 3 mm |
| Barva                                 | modra/črna                                                                                                                                   |
| Trdota po Shoru                       | D 52 +/-3                                                                                                                                    |
| Material gibke cevi                   | TPE-U (PU)                                                                                                                                   |