

DUO vijačna cev iz umetne mase PUN-10X1,5-S-1-DUO-BS

Številka dela: 197626

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Delovna dolžina	1 m
Zunanji Ø	10 mm
Dolžina bloka	0,41 m
Notranji Ø	7 mm
Premjer navitja	80 mm
Število ovojev	9,5
Od temperature odvisen delovni tlak	-0,095 MPa...1 MPa -0,95 bar...10 bar -13,775 psi...145 psi
Odobritev	TÜV
Pristojni organ za izdajo certifikata	B 013277 0506 00
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-35 °C...60 °C
Teža izdelka	220 g
Pnevmatični priključek	za zunanji Ø vtičnega priključka 10 mm
Barva	modra/črna
Trdota po Shoru	D 52 +/-3
Material gibke cevi	TPE-U (PU)