

# Spiralna cev iz umetne mase

## PPS-4-7,5-1/4-BL

Številka dela: 19798

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Delovna dolžina	7.5 m
Zunanji Ø	6.3 mm
Dolžina bloka	0.34 m
Notranji Ø	4.7 mm
Premer navitja	75 mm
Število ovojev	44
Od temperature odvisen delovni tlak	-0.95 bar...21.2 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-30 °C...80 °C
Nazivni pritezni moment	11 Nm
Toleranca za nazivni pritezni moment	± 20 %
Teža izdelka	249 g
Pnevmatični priključek 1	zunanji navoj G1/4
Pnevmatični priključek 2	zunanji navoj G1/4
Barva	modra
Material priključnega navoja	medenina
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material upogibne zaščite	Jeklo pocinkano
Material gibke cevi	PA12-P