

# Spiralna cev iz umetne mase

## PPS-4-15-1/4-BL

Številka dela: 19799

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                           | Vrednost   |
|--------------------------------------|--|
| Delovna dolžina                      | 15 m   |
| Zunanji Ø                            | 6.3 mm   |
| Dolžina bloka                        | 0.67 m   |
| Notranji Ø                           | 4.7 mm   |
| Premer navitja                       | 75 mm  |
| Število ovojev                       | 90   |
| Od temperature odvisen delovni tlak  | -0.95 bar...21.2 bar                             |
| Delovni medij                        | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::-] |
| Razred korozijske odpornosti KBK     | 1 – nizka korozijska obremenitev                 |
| Skladnost z LABS                     | VDMA24364-B2-L                                   |
| Temperatura okolice                  | -30 °C...80 °C                                   |
| Nazivni pritezni moment              | 11 Nm  |
| Toleranca za nazivni pritezni moment | ± 20 %   |
| Teža izdelka                         | 367 g  |
| Pnevmatični priključek 1             | zunanji navoj G1/4                               |
| Pnevmatični priključek 2             | zunanji navoj G1/4                               |
| Barva                                | modra  |
| Material priključnega navoja         | medenina   |
| Napotek glede materialov             | V skladu z RoHS                                  |
| Material upogibne zaščite            | Jeklo<br>pocinkano                               |
| Material gibke cevi                  | PA12-P   |