

Pokrivna matica MCK-PK-4-R

Številka dela: 205257

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Notranji navoj M8x1
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Pnevmatični priključek 1	za gibko cev z zunanjim Ø 6 mm za notranji Ø vtičnega priključka 4 mm s pokrivno matico
Material pokrivne matice	Gnetna aluminijeva zlitina, eloksirana
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS