

# Flexo-vez FK-M16

Številka dela: 2065

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	M16
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Kovine, ki vsebujejo več kot 1-% masni delež bakra, so izključene iz uporabe. Izjema so vezja, vodniki, električni priključki in tuljave.
Temperatura okolice	-40 °C...150 °C
Teža izdelka	670 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material puše	jeklo pocinkan
Material ohišja	jeklo pocinkano
Material kroglastega sornika	Cementirno jeklo
Material kroglaste ploščice	Cementirno jeklo
Material matice	Jeklo pocinkano