


# Ležajni podstavek LBG-40-R3

Številka dela: 2078792

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                      | Vrednost   |
|---|--|
| Velikost  | 40   |
| Položaj vgradnje                                | poljubno   |
| Razred korozijske odpornosti KBK                | 3 – močna odpornost proti koroziji   |
| Skladnost z LABS                                | VDMA24364-B2-L   |
| Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij | Kovine, ki vsebujejo več kot 5-% masni delež bakra, cinka ali niklja, so izključene iz uporabe. Izjema so jekla, ki vsebujejo nikelj, kemično nikljane površine, vezja, vodniki, električni priključki in tuljave. |
| Temperatura okolice                             | -40 °C...150 °C  |
| Največ. obremenitev                             | 1.5 kN   |
| Teža izdelka                                    | 300 g  |
| Napotek glede materialov                        | V skladu z RoHS  |
| Material elementa za pritrditev                 | visoko legirano nerjavno jeklo   |
| Material sornika                                | visoko legirano nerjavno jeklo   |
| Material varovalke                              | visoko legirano nerjavno jeklo   |