


# Ležajni podstavek LBG-80-R3

Številka dela: 2078797

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	80
Položaj vgradnje	poljubno
Razred korozijske odpornosti KBK	3 – močna odpornost proti koroziji
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Kovine, ki vsebujejo več kot 5-% masni delež bakra, cinka ali niklja, so izključene iz uporabe. Izjema so jekla, ki vsebujejo nikelj, kemično nikljane površine, vezja, vodniki, električni priključki in tuljave.
Temperatura okolice	-40 °C...150 °C
Največ. obremenitev	6 kN
Teža izdelka	1050 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material elementa za pritrditev	visoko legirano nerjavno jeklo
Material sornika	visoko legirano nerjavno jeklo
Material varovalke	visoko legirano nerjavno jeklo