

Vrtilni razdelilec GF-1/4

Številka dela: 2094

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	11.5 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Normalni pretok 1-2,1 (6->0)	2932 l/min
Normalni pretok 1-2.X odprt (6->0)	2977 l/min
Normalni nazivni pretok 1,1-2,1	1792 l/min
Največja vrtilna hitrost	300 1/min
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napitek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	250 g
Pnevmatični priključek 1	zunanji navoj G1/4
Pnevmatični priključek 2	notranji navoj G1/4
Napitek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	gnetna aluminijeva zlitina
Material gredi	visoko legirano jeklo