

Dušilni ventil GRO-1/4

Številka dela: 2109

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	dušilna funkcija
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Element za nastavljanje	narebreni vijak
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo
Normalni nazivni pretok v smeri dušilke	350 l/min
Delovni tlak	0 bar...10 bar
Temperatura okolice	-20 °C...60 °C
Material ohišja	gnetna aluminijeva zlitina
Položaj vgradnje	poljubno
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-20 °C...60 °C
Teža izdelka	80 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR
Material vijaka za uravnavanje	Jeklo pocinkan