

Plošča zračne blazine

ATBT-100-250

Številka dela: 2109869

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Velikost | 100 |
| Dolžina ležaja | 250 mm |
| Položaj vgradnje | vodoravno |
| Način pritrditve | z utornimi kamni |
| Pnevmatični priključek | G1/4 |
| Obratovalni tlak | ≤ 2 bar |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [1:4:1] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Obratovanje z naoljevanjem ni možno |
| Temperatura okolice | 10 ... 50 °C |
| Temperatura medija | 10 ... 50 °C |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 |
| Masa izdelka glede na dolžino | 3,6 kg/m |
| Trdota v Shore | D 80 +/-5 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Maks. ploskovna obremenitev med obratovanjem | 400 kg/m ² |
| Ponovljivost višine letenja | ±10 µm |
| Ravnost, justiran | 60 µm |
| Ravnost, montiran | 110 µm |