

Pokrivna matica MCK-PK-4-KU

Številka dela: 211291

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Notranji navoj M10x1
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Pnevmatični priključek 1	za gibko cev z zunanjim Ø 6 mm za notranji Ø vtičnega priključka 4 mm s pokrivno matico
Material pokrivne matice	POM
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS