

# Pokrivna matica MCK-PK-6-KU

Številka dela: 211292

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Notranji navoj M12x1
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Pnevmatični priključek 1	za zunanji Ø gibke cevi 8 mm za notranji Ø vtičnega priključka 6 mm s pokrivno matico
Material pokrivne matice	POM
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS