

Pokrivna matica MCK-PK-9-KU

Številka dela: 211293

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Notranji navoj M16x1
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Pnevmatični priključek 1	za notranji Ø vtičnega priključka 9 mm s pokrivno matico
Material pokrivne matice	POM
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS