


# Paralelni sklop EAMM-U-50-D32-40P-78

Številka dela: 2153283

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	50
Položaj vgradnje	poljubno
Prestavno razmerje	1:1
Največja vrtilna hitrost	6000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	12.1 kgmm <sup>2</sup>
Pogonski navor v prostem teku	0.01 Nm
Prenosljivi navor	1 Nm
Teža izdelka	596 g
Koda vmesnika aktuatorja	D32B
Koda vmesnika Motor In	40P
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS