


Modul nihajnega zatiča DAMT-V1-32-A

Številka dela: 2213233

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	32
Na podlagi standarda	ISO 15552 (doslej tudi VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Kovine, ki vsebujejo več kot 1-% masni delež bakra, so izključene iz uporabe. Izjema so vezja, vodniki, električni priključki in tuljave.
Temperatura okolice	-40 °C...150 °C
Največ. obremenitev	0.9 kN
Teža izdelka	220 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material vijakov	jeklo pocinkano
Material nihajnega zatiča	jeklo, pocinkano
Material vpenjalnega kosa	jeklo, pocinkano
Material droga	visoko legirano nerjavno jeklo