

# Tesnilni obroč O-1/4

Številka dela: 2224

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nazivni pritezni moment	9.05 Nm
Toleranca za nazivni pritezni moment	± 20 %
Teža izdelka	0.31 g
Pnevmatični priključek	G1/4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	PVC