

# Flexopneu cev P-6-BL

Številka dela: 2231  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

[Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2018. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.](#)



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	13 mm
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	45 mm
Notranji premer	6 mm
Min. polmer krivljenja	20 mm
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 16 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Masa izdelka glede na dolžino	0,144 kg/m
Pnevmatični priključek	für Stecktülle Innen-Ø 6 mm
Barva	modra
Trdota v Shore	A 68 +/- 5
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Informacije o materialu cevi	NBR