


Aksialni sklop EAMM-A-D32-40G-S1

Številka dela: 2256396

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---------------------------|------------------------|
| Nazivna dolžina | 56.5 mm |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Največja vrtilna hitrost | 8000 1/min |
| Skladnost z LABS | VDMA24364 – cona III |
| Temperatura skladiščenja | -25 °C...60 °C |
| Relativna zračna vlažnost | 0–95 % |
| Stopnja zaščite | IP65 |
| Temperatura okolice | -10 °C...60 °C |
| Masni vztrajnostni moment | 5.87 kgmm ² |
| Prenosljivi navor | 6.5 Nm |
| Teža izdelka | 420 g |
| Koda vmesnika aktuatorja | D32 |
| Koda vmesnika Motor In | 40G |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |