


Aksialni sklop EAMM-A-D32-67A-S1

Številka dela: 2256397

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Prenosljivi navor	6.5 Nm
Teža izdelka	410 g
Koda vmesnika aktuatorja	D32A D32B
Koda vmesnika Motor In	67 A
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS