


Aksialni sklop EAMM-A-D40-67A-S1

Številka dela: 2256695

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Prenosljivi navor	12.5 Nm
Teža izdelka	440 g
Koda vmesnika aktuatorja	D40A D40B
Koda vmesnika Motor In	67 A
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS