


Prirobnični manometer FMA-63-0,25-C

Številka dela: 225783

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Območje prikaza	0 bar...0.25 bar 0 psi...3.6 psi
V skladu s standardom	EN 837-3
Nazivna velikost manometra	63
Protieksplzijska zaščita	Upoštevajte napotek v potrdilu. con 1 (ATEX) con 2 (ATEX) con 21 (ATEX) con 22 (ATEX)
Način pritrditve	pritrditev na sprednjo ploščo
Delovni medij	tekoči mediji Plinasti mediji
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	brez acetilena brez kisika
Delovni tlak	0 bar...0.25 bar
Faktor izmenične obremenitve	0.9
Faktor trajne obremenitve	0.75
Razred merilne natančnosti	1,6
Stopnja zaščite	IP43
Temperatura medija	-20 °C...80 °C
Temperatura okolice	-20 °C...60 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Položaj priključitve	hrbta strani, na sredini
Pnevmatični priključek	G1/4
Material čepa za privitje	Medenina
Material ohišja	jeklo
Material opazovalnega okenca	PMMA
Material pritrdilnega obroča	jeklo
Material vijakov	jeklo
Teža izdelka	120 g