


Aksialni sklop EAMM-A-P6-38A-67A

Številka dela: 2297641

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Prenosljivi navor	6.5 Nm
Teža izdelka	230 g
Koda vmesnika aktuatorja	P6-38A
Koda vmesnika Motor In	67 A
Vmesniška koda ohišja sklopke	38 A
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS