


Reduktorska enota EMGA-40-P-G3-EAS-40

Številka dela: 2297684

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost prirobnice gonila	40 mm
Velikost prirobnice motorja	40 mm
Zračnost zasuka	0.25 stp
Vrsta gonila	Planetno gonilo
Prestavno razmerje	3:1
Največja vrtilna hitrost pogona	18000 1/min
Delovna temperatura reduktorske enote	-25 °C...90 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopnja zaščite	IP54
Trajni odgonski navor	11 Nm
Masni vztrajnostni moment gonila	0.031 kgcm ²
Maks. odgonski navor	17.6 Nm
Največja stopnja učinkovitosti	98 %
Vzvojnina togost	1 Nm/arcmin
Teža izdelka	350 g
Vmesnik gonila, odgonska stran	40G
Vmesnik, reduktorska enota, pogon	40P
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS