

**Sklopka**  
**EAMC-42-50-8-19**  
Številka dela: 2310376

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Značilnost                | Vrednost               |
|---------------------------|------------------------|
| Premmer nosilca 1         | 8 mm                   |
| Premmer nosilca 2         | 19 mm                  |
| Velikost                  | 42                     |
| Nazivna dolžina           | 50 mm                  |
| Položaj vgradnje          | poljubno               |
| Največja vrtilna hitrost  | 6000 1/min             |
| Skladnost z LABS          | VDMA24364-B2-L         |
| Temperatura skladiščenja  | -25 °C...60 °C         |
| Relativna zračna vlažnost | 0–95 %                 |
| Temperatura okolice       | -25 °C...60 °C         |
| Masni vztrajnostni moment | 34.8 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosljivi navor         | 17 Nm                  |
| Teža izdelka              | 140 g                  |
| Napotek glede materialov  | V skladu z RoHS        |