

Glušnik U-3/4

Številka dela: 2311

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Delovni tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Pretok proti atmosferi	17600 l/min
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Raven zvočnega tlaka	85 dB(A)
Temperatura okolice	-10 °C...70 °C
Teža izdelka	83 g
Pnevmatični priključek	G3/4
Material blažilnega vložka	PE
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS