

# Glušnik U-1

Številka dela: 2312

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                               | Vrednost   |
|--|--|
| Položaj vgradnje                         | poljubno   |
| Delovni tlak                             | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar                  |
| Pretok proti atmosferi                   | 20800 l/min                                      |
| Delovni medij                            | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem                       |
| Skladnost z LABS                         | VDMA24364-B1/B2-L                                |
| Raven zvočnega tlaka                     | 90 dB(A)   |
| Temperatura okolice                      | -10 °C...70 °C                                   |
| Teža izdelka                             | 139.8 g  |
| Pnevmatični priključek                   | G1   |
| Material blažilnega vložka               | PE   |
| Napotek glede materialov                 | V skladu z RoHS                                  |