

Povezovalni kabel NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1

Številka dela: 2384165

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Na podlagi standarda	EN 61076-2-101 EN 61076-2-104 EN 61984
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	28 g
Električni priključek 1	2 x kotna doza, M12, 3-polna
Električni priključek 2	vtič, kotna oblika, M8, 4-polni
Območje delovne napetosti DC	0 V...30 V
Tokovna obremenljivost pri 40 °C	2 A
Dolžina kabla	0.2 m
Premer kabla	2.9 mm
Zgradba kabla	2 x 0,14 mm ²
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	-25 °C...80 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Material kablanskega plašča	TPE-U(PUR)