


# Adapterski sklop DHAA-G-Q5-40-B6-40

Številka dela: 2415812

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                        | Vrednost   |
|-----------------------------------|--|
| Velikost                          | 40   |
| Položaj vgradnje                  | poljubno   |
| Razred korozijske odpornosti KBK  | 2 – zmerna korozijska obremenitev                  |
| Skladnost z LABS                  | VDMA24364-B1/B2-L                                  |
| Teža izdelka                      | 550 g  |
| Način pritrditve                  | s prehodno izvrtino in vijakom<br>s centrirno pušo |
| Napotek glede materialov          | V skladu z RoHS                                    |
| Material adapterske plošče        | gnetna aluminijeva zlitina                         |
| Material vijakov                  | jeklo  |
| Material elementov za centriranje | jeklo  |