

Vpenjalna tulka EAMH-86-19-C27.3

Številka dela: 2429535

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	86
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	5000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	8.2 kgmm ²
Teža izdelka	76 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS