

Vpenjalna tulka EAMH-110-25-C34

Številka dela: 2429561

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	110
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	5000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	23.4 kgmm ²
Teža izdelka	133 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS