

Vpenjalna tulka EAMH-145-25-C34

Številka dela: 2429593

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	145
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	4000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	28,1 kgmm ²
Teža izdelka	165 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS