

Blažilnik DYSC-20-18-Y1F

Številka dela: 2479149

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	20
Hod	18 mm
Blaženje	samonastavljivo
Položaj vgradnje	poljubno
Zaznavanje položaja	brez
Največja hitrost naleta	3 m/s
Čas ponastavitve pri sobni temperaturi	0.3 s
Čas ponastavitve pri min. temperaturi okolice	1 s
Način delovanja	potiskanje enosmerno delovanje
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...80 °C
Dolžina blaženja	16 mm
Največja omejevalna sila	3000 N
Največja poraba energije na hod	38 J
Največja poraba energije na uro	80000 J
Največja preostala energija	0.32 J
Ponastavitvena sila	10 N
Min. sila vstavljanja	100 N
Teža izdelka	370 g
Masni razpon	100 kg
Način pritrditve	s protimatico
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR
Material ohišja	jeklo, pocinkano
Material batnice	visoko legirano jeklo