

Sklop končnega prislona DADP-ES-Q12-40

Številka dela: 2536506

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	40
Območje nastavljanja kota zasuka	0 stp...270 stp
Položaj vgradnje	poljubno
Natančna nastavitev	-6 stp
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Teža izdelka	450 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material naslonov	visoko legirano nerjavno jeklo
Material vzvoda	Berilijev bron z nikljevim nanosom
Material plošče	gnetna aluminijeva zlitina, eloksirana