


Viličasta glava SG-M16

Številka dela: 2676

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	M16
Na podlagi standarda	ISO 8140
V skladu s standardom	DIN 71752
Navojni priključek	notranji navoj M16
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Kovine, ki vsebujejo več kot 1-% masni delež bakra, so izključene iz uporabe. Izjema so vezja, vodniki, električni priključki in tuljave.
Temperatura okolice	-40 °C...150 °C
Teža izdelka	376 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material sornika	jeklo pocinkano
Material vilic	Jeklo pocinkan
Material matice	Jeklo pocinkano