


Mehast valj EB-80-20

Številka dela: 2748903

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	80
Zahtevan vgradni Ø	95 mm
Hod	20 mm
Največja višina, izvlečen položaj	70 mm
Največji kot nagiba	10 stp
Največji odmik	5 mm
Najmanjša vgradna višina	50 mm
Način delovanja	enosmerno delovanje
Delovni tlak	0 bar...8 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	delovanje z oljenjem ni mogoče
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-40 °C...70 °C
Ponastavitvena sila	400 N
Teža izdelka	500 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek	G1/4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material meha	CR
Material ohišja	Aluminijeva litina