

Paralelni sklop EAMM-U-70-D32-52B/C-96-S1

Številka dela: 2781778

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	70
Položaj vgradnje	poljubno
Prestavno razmerje	1:1
Največja vrtilna hitrost	5000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	118 000065
Pogonski navor v prostem teku	0.18 Nm
Prenosljivi navor	7 Nm
Teža izdelka	1820 g
Koda vmesnika aktuatorja	D32B
Koda vmesnika Motor In	52B 52C
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS