

# Vpenjalna tulka EAMH-86-10-C27.3

Številka dela: 2789230

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                | Vrednost               |
|---------------------------|------------------------|
| Velikost                  | 86                     |
| Položaj vgradnje          | poljubno               |
| Največja vrtilna hitrost  | 5000 1/min             |
| Skladnost z LABS          | VDMA24364-B2-L         |
| Temperatura skladiščenja  | -25 °C...60 °C         |
| Relativna zračna vlažnost | 0-95 %                 |
| Temperatura okolice       | -10 °C...60 °C         |
| Masni vztrajnostni moment | 10.1 kgmm <sup>2</sup> |
| Teža izdelka              | 114 g                  |
| Napotek glede materialov  | V skladu z RoHS        |