


# Paralelni sklop EAMM-U-110-D50-100A-120-S1

Številka dela: 2799488

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                    | Vrednost              |
|-------------------------------|-----------------------|
| Velikost                      | 110                   |
| Položaj vgradnje              | poljubno              |
| Prestavno razmerje            | 1:1                   |
| Največja vrtilna hitrost      | 5000 1/min            |
| Skladnost z LABS              | VDMA24364 – cona III  |
| Temperatura skladiščenja      | -25 °C...60 °C        |
| Relativna zračna vlažnost     | 0–95 %                |
| Stopnja zaščite               | IP65                  |
| Temperatura okolice           | -10 °C...60 °C        |
| Masni vztrajnostni moment     | 799 kgmm <sup>2</sup> |
| Pogonski navor v prostem teku | 0.3 Nm                |
| Prenosljivi navor             | 25 Nm                 |
| Teža izdelka                  | 5050 g                |
| Koda vmesnika aktuatorja      | D50B                  |
| Koda vmesnika Motor In        | 100A                  |
| Napotek glede materialov      | V skladu z RoHS       |