

# Paralelni sklop EAMM-U-70-S48-60H-96

Številka dela: 2801715

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	70
Položaj vgradnje	poljubno
Prestavno razmerje	1:1
Največja vrtilna hitrost	5000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	118 kgmm <sup>2</sup>
Pogonski navor v prostem teku	0.18 Nm
Prenosljivi navor	7 Nm
Teža izdelka	1780 g
Koda vmesnika aktuatorja	S48
Koda vmesnika Motor In	60H
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS