


Paralelni sklop EAMM-U-86-D40-80P-102-S1

Številka dela: 2802656

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	86
Položaj vgradnje	poljubno
Prestavno razmerje	1:1
Največja vrtilna hitrost	5000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	175 kgmm ²
Pogonski navor v prostem teku	0.25 Nm
Prenosljivi navor	9.5 Nm
Teža izdelka	2320 g
Koda vmesnika aktuatorja	D40B
Koda vmesnika Motor In	80P
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS