


T-vtična vez NEDU-L2R1-V10-M12G5-M12G5

Številka dela: 2839867

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Na podlagi standarda	EN 61076-2-101
Način pritrditve	privijačenje
Teža izdelka	25 g
Električni priključek 1	Doza, ravna, M12x1, 5-polna, A-kodirana
Električni priključek 2	doza, ravna, M12, 5-polna, A-kodirana
Električni priključek 3	vtič, raven, M12, 5-polni, A-kodiran
Območje delovne napetosti DC	0 V...30 V
Tokovna obremenljivost pri 40 °C	4 A
Odpornost proti udarni napetosti	1.5 kV
Stopnja zaščite	IP65 IP67
Temperatura okolice	-25 °C...85 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Stopnja umazanosti	3
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Material ohišja	TPE-U(PUR)
Barva ohišja	črna
Material pokrivne matice	cinkova tlačna litina nikljan
Material tesnil	FPM
Material vtičnih kontaktov	bakrova zlitina pozlačeno