

# Priključni blok MRS-4

Številka dela: 2844348

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	4
Največje število ventilskih mest	4
Delovni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Največji pritezni moment za pritrditev ventila	2.5 Nm
Največji pritezni moment pri stenski montaži	4 Nm
Teža izdelka	650 g
Pnevmatični priključek 1	G3/8
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priključne plošče	Gnetna aluminijeva zlitina