


Zaviralni upor CACR-LE2-50-W500

Številka dela: 2882342

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	500
Položaj vgradnje	prosta konvekcija navpično
Impulzna energija, zavorni upor, pri 380 V	2000 Ws
Impulzna energija, zavorni upor, pri 780 V	1800 Ws
Moč pri 35 % ED in 20 °C	500 W
Nazivna moč zavornega upora	200 W
Nazivna moč zavornega upora pri 380 V	150 W
Nazivna moč zavornega upora pri 780 V	120 W
Uporovna vrednost	50 Ohm
Odobritev	c CSA us (OL) c UL us – Recognized (OL)
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	0 °C...50 °C
Teža izdelka	550 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino z opremo izbirno:
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS