


# Zaviralni upor CACR-KL2-40-W2000

Številka dela: 2882343

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                 | Vrednost                                    |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Velikost                                   | 500                                         |
| Položaj vgradnje                           | prosta konvekcija<br>navpično               |
| Impulzna energija, zavorni upor, pri 380 V | 8000 Ws                                     |
| Impulzna energija, zavorni upor, pri 780 V | 7200 Ws                                     |
| Moč pri 35 % ED in 20 °C                   | 2000 W                                      |
| Nazivna moč zavornega upora                | 800 W                                       |
| Nazivna moč zavornega upora pri 380 V      | 600 W                                       |
| Nazivna moč zavornega upora pri 780 V      | 480 W                                       |
| Uporovna vrednost                          | 40 Ohm                                      |
| Odobritev                                  | c CSA us (OL)<br>c UL us – Recognized (OL)  |
| Skladnost z LABS                           | VDMA24364 – cona III                        |
| Stopnja zaščite                            | IP65                                        |
| Temperatura okolice                        | 0 °C...50 °C                                |
| Teža izdelka                               | 2400 g                                      |
| Način pritrditve                           | s prehodno izvrtino<br>z opremo<br>izbirno: |
| Napotek glede materialov                   | V skladu z RoHS                             |