


# Aksialni sklop EAMM-A-D100-120G-S1

Številka dela: 2946765

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                | Vrednost              |
|---------------------------|-----------------------|
| Nazivna dolžina           | 115 mm                |
| Položaj vgradnje          | poljubno              |
| Največja vrtilna hitrost  | 4500 1/min            |
| Skladnost z LABS          | VDMA24364-B2-L        |
| Temperatura skladiščenja  | -25 °C...60 °C        |
| Relativna zračna vlažnost | 0–95 %                |
| Stopnja zaščite           | IP65                  |
| Temperatura okolice       | -10 °C...60 °C        |
| Masni vztrajnostni moment | 280 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosljivi navor         | 143 Nm                |
| Teža izdelka              | 3520 g                |
| Koda vmesnika aktuatorja  | D100                  |
| Koda vmesnika Motor In    | 120G                  |
| Napotek glede materialov  | V skladu z RoHS       |