


Vrstna priključna plošča VIGK-04-D-1

Številka dela: 30424

FESTO

za ventilski otok

Tip ki se opušča. Dobavljiv do 2011.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 5599-2
Maks. število ventilskih mest	1
Obratovalni tlak	-0,9 ... 16 bar
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Dovoljenje	UL - Recognized (OL)
Način pritrditve priključne plošče	s skošnjo izvrtino
Pnevmatični priključek 1	G1/2
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Pnevmatični priključek 3	G1/2
Pnevmatični priključek 4	G1/4
Pnevmatični priključek 5	G1/2
Informacije o materialu priključne plošče	Tlačno liti aluminij